

**Garant****Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / Dim. plaquette: 8/05mm**

## Données de commande

N° commande	261355 8/05
GTIN	4045197948076
Classe d'article	21T

## Description technique

Déport $L_3$	5 mm
Longueur totale L	80 mm
Taille plaquette	5 mm
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	9,2 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 26
Largeur de collet $L_4$	6 mm
Plaquette adaptée	VC.. 0501..
Code ISO porte-outils	A08F SV95CR/L05
Hauteur de serrage $L_2$	7,5 mm
Angle d'attaque $\kappa$	95 degré
Longueur de tête $L_1$	15 mm
Profondeur utile T	3 mm
Ø queue $D_s$	8 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Barre d'alésage

---

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX5	674248 TX5
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 200 cNm	659957 200