

**Garant**
**Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / Dim. plaquette: 16/07mm**


## Données de commande

N° commande	261355 16/07
GTIN	4045197948304
Classe d'article	21T

## Description technique

Ø pré-perçage min. $D_{min}$	19,5 mm
Hauteur de serrage $L_2$	15 mm
Plaquette adaptée	VC.. 0702..
Longueur de tête $L_1$	36 mm
Largeur de collet $L_4$	12,9 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 27
Code ISO porte-outils	A16M SV95CR/L07
Déport $L_3$	11 mm
Angle d'attaque $\kappa$	95 degré
Taille plaquette	7 mm
Longueur totale L	150 mm
Profondeur utile T	5 mm
Ø queue $D_s$	16 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Barre d'alésage

---

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX6	674248 TX6
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 200 cNm	659957 200