

Garant
Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / Dim. plaquette: 12/07mm


Données de commande

N° commande	261355 12/07
GTIN	4045197948090
Classe d'article	21T

Description technique

Taille plaquette	7 mm
Hauteur de serrage L ₂	11 mm
Déport L ₃	9 mm
Largeur de collet L ₄	9 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Jeu de vis pour plaquettes	269028 27
Longueur de tête L ₁	28 mm
Longueur totale L	125 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	15,5 mm
Code ISO porte-outils	A12K SV95CR/L07
Plaquette adaptée	VC.. 0702..
Profondeur utile T	6 mm
Ø queue D _s	12 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX6	674248 TX6
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 200 cNm	659957 200