

Garant**Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / Dim. plaquette: 10/07mm**

Données de commande

N° commande	261355 10/07
GTIN	4045197948083
Classe d'article	21T

Description technique

Jeu de vis pour plaquettes	269028 27
Hauteur de serrage L_2	9 mm
Déport L_3	7 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	12,5 mm
Taille plaquette	7 mm
Longueur totale L	100 mm
Plaquette adaptée	VC.. 0702..
Longueur de tête L_1	22 mm
Code ISO porte-outils	A10H SV95CR/L07
Largeur de collet L_4	6,8 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Profondeur utile T	5 mm
Ø queue D_s	10 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX6	674248 TX6
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 200 cNm	659957 200