

Porte-outils à vis, Gauche, Dimension queue / plaquette: 10/07mm**Données de commande**

N° commande	261307 10/07
GTIN	4045197948359
Classe d'article	21T

Description technique

Largeur fonctionnelle L ₄	12 mm
Taille plaquette	7 mm
Longueur de tête L ₁	15 mm
Longueur totale L	70 mm
Plaquette adaptée	VC.. 0702..
Code ISO porte-outils	SVLCR/L 1010E07
Jeu de vis pour plaquettes	269028 27
Taille de queue	10 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	107,5 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX6

674248 TX6

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 200 cNm

659957 200