

**Porte-outils à vis, à droite, Dimension queue / plaquette: 8/07mm****Données de commande**

N° commande	261306 8/07
GTIN	4045197948311
Classe d'article	21T

**Description technique**

Longueur totale L	60 mm
Longueur de tête L <sub>1</sub>	15 mm
Taille de queue	8 mm
Plaquette adaptée	VC.. 0702..
Taille plaquette	7 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 27
Code ISO porte-outils	SVLCR/L 0808D07
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	10 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	107,5 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx<sup>®</sup>, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx<sup>®</sup> TX6

674248 TX6

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames  
Couple maximal 200 cNm

659957 200