

Porte-outils à vis, Gauche, Dimension queue / plaquette: 8/07mm**Données de commande**

N° commande	261307 8/07
GTIN	4045197948342
Classe d'article	21T

Description technique

Longueur de tête L ₁	15 mm
Longueur totale L	60 mm
Taille de queue	8 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 27
Taille plaquette	7 mm
Largeur fonctionnelle L ₄	10 mm
Plaquette adaptée	VC.. 0702..
Code ISO porte-outils	SVLCR/L 0808D07
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	107,5 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX6

674248 TX6

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 200 cNm

659957 200