

Porte-outils à vis, à droite, Dimension queue / plaquette: 12/07mm**Données de commande**

N° commande	261306 12/07
GTIN	4045197948335
Classe d'article	21T

Description technique

Largeur fonctionnelle L ₄	16 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 27
Taille de queue	12 mm
Code ISO porte-outils	SVLCR/L 1212F07
Longueur totale L	80 mm
Longueur de tête L ₁	18 mm
Taille plaquette	7 mm
Plaquette adaptée	VC.. 0702..
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	107,5 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX6

674248 TX6

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 200 cNm

659957 200