

Garant**Porte-outils à vis, Gauche, Dimension queue / plaquette: 12/07mm****Données de commande**

N° commande	261307 12/07
GTIN	4045197948366
Classe d'article	21T

Description technique

Longueur de tête L ₁	18 mm
Code ISO porte-outils	SVLCR/L 1212F07
Taille plaquette	7 mm
Taille de queue	12 mm
Longueur totale L	80 mm
Plaquette adaptée	VC.. 0702..
Jeu de vis pour plaquettes	269028 27
Largeur fonctionnelle L ₄	16 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	107,5 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX6	674248 TX6
Tournevis dynamometriqueavec vernier, porte-lames Couple maximal 200 cNm	659957 200
