

Garant**Porte-outils à vis, neutre, Carré / plaquette: 10/07mm****Données de commande**

N° commande	261317 10/07
GTIN	4045197948380
Classe d'article	21T

Description technique

Taille de queue	10 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 27
Longueur totale L porte-outils neutre	150 mm
Plaquette adaptée	VC.. 0702..
Taille plaquette	7 mm
Code ISO porte-outils	SVVCN 1010M07
Longueur de col L ₁ porte-outils neutre	15 mm
Largeur fonctionnelle L ₄ porte-outils neutre	5 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	neutre
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	72,5 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX6

674248 TX6

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 200 cNm

659957 200