

**Garant****Porte-outils à vis, neutre, Carré / plaquette: 12/07mm****Données de commande**

N° commande	261317 12/07
GTIN	4045197948373
Classe d'article	21T

**Description technique**

Plaquette adaptée	VC.. 0702..
Jeu de vis pour plaquettes	269028 27
Code ISO porte-outils	SVVCN 1212M07
Longueur de col L <sub>1</sub> porte-outils neutre	18 mm
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub> porte-outils neutre	6 mm
Longueur totale L porte-outils neutre	150 mm
Taille de queue	12 mm
Taille plaquette	7 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	neutre
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	72,5 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

---

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx<sup>®</sup>, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx<sup>®</sup> TX6

674248 TX6

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames  
Couple maximal 200 cNm

659957 200