

Garant
CNMM 160624, Nuance: HB7010-1


Données de commande

N° commande	250462 HB7010-1
GTIN	4045197948434
Classe d'article	21G

Description

CNMM 160624 HB7010-1 Nuance: HB7010-1
 Brise-copeaux: SR
 Prof. coupe a_p : 2 - 10 mm
 Avance f: 0,4 - 1,2 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 100 - 375 m/min

Description technique

Brise-copeaux	SR
Nuance	HB7010-1
Application principale	P
Condition de coupe	Continue
Prof. coupe a_p	2 - 10 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Avance f	0,4 - 1,2 mm/tr

Type d'outils	Carbure
Rayon d'angle	2,4 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 375 m/min
Code ISO plaquette	CNMM 160624
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage