

**Garant****CNMM 160624, Nuance: HB7035-1**

## Données de commande

N° commande	250462 HB7035-1
GTIN	4045197948458
Classe d'article	21G

## Description

CNMM 160624 HB7035-1 Nuance: HB7035-1

Brise-copeaux: SR

Prof. coupe  $a_p$ : 2 - 10 mm

Avance f: 0,4 - 1,2 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 90 - 260 m/min

## Description technique

Type d'outils	Carbure
Classement finition/ébauche	Finition
Nuance	HB7035-1
Prof. coupe $a_p$	2 - 10 mm
Avance f	0,4 - 1,2 mm/tr
Brise-copeaux	SR
Rayon d'angle	2,4 mm

Condition de coupe	Fortement intermittente
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	90 - 260 m/min
Application principale	P
Code ISO plaquette	CNMM 160624
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage