

Garant**Porte-outils à vis, neutre, Carré / plaquette: 8/07mm****Données de commande**

N° commande	261317 8/07
GTIN	4045197948403
Classe d'article	21T

Description technique

Plaquette adaptée	VC.. 0702..
Taille plaquette	7 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 27
Taille de queue	8 mm
Longueur totale L porte-outils neutre	125 mm
Code ISO porte-outils	SVVCN 0808K07
Largeur fonctionnelle L ₄ porte-outils neutre	4 mm
Longueur de col L ₁ porte-outils neutre	15 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	neutre
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	72,5 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX6

674248 TX6

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 200 cNm

659957 200