

Garant
SCMT 120404, Nuance: HB7020


Données de commande

N° commande	260748 HB7020
GTIN	4045197948472
Classe d'article	21G

Description

SCMT 120404 HB7020 Rayon d'angle: 0,4 mm

Nuance: HB7020

Brise-copeaux: SS

Prof. coupe a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avance f: 0,05 - 0,2 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 150 - 400 m/min

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 400 m/min
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Application principale	P
Brise-copeaux	SS
Nuance	HB7020
Type d'outils	Carbure

Avance f	0,05 - 0,2 mm/tr
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Rayon d'angle	0,4 mm
Code ISO plaquette	SCMT 120404
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage