

Garant
DNMG 150404, Nuance: HB7035-1


Données de commande

| | |
|------------------|-----------------|
| N° commande | 250670 HB7035-1 |
| GTIN | 4045197948922 |
| Classe d'article | 21G |

Description

DNMG 150404 HB7035-1 Nuance: HB7035-1

Brise-copeaux: SS

 Prof. coupe a_p : 0,3 - 2 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 350 m/min

Description technique

| | |
|---|------------------|
| Vitesse de coupe v_c Application principale | 120 - 350 m/min |
| Brise-copeaux | SS |
| Type d'outils | Carbure |
| Prof. coupe a_p | 0,3 - 2 mm |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition |
| Rayon d'angle | 0,4 mm |
| Application principale | P |

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Nuance | HB7035-1 |
| Condition de coupe | Fortement intermittente |
| Avance f | 0,1 - 0,4 mm/tr |
| Revêtement | revêtu |
| Code ISO plaquette | DNMG 150404 |
| Nombre de changements/dents | 4 |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |