

Garant**DNMG 150404, Nuance: HB7010-1**

Données de commande

N° commande	250767 HB7010-1
GTIN	4045197949073
Classe d'article	21G

Description

DNMG 150404 HB7010-1 Nuance: HB7010-1

Brise-copeaux: SM

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 5 mmAvance f : 0,2 - 0,5 mm/trVitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 440 m/min

Description technique

Condition de coupe	Continue
Rayon d'angle	0,4 mm
Type d'outils	Carbure
Classement finition/ébauche	Ebauche
Application principale	P
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 440 m/min

Brise-copeaux	SM
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Nuance	HB7010-1
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Revêtement	revêtu
Code ISO plaquette	DNMG 150404
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage