

Garant**Réglet inoxydable, Longueur: 300mm****Données de commande**

N° commande	461770 300
GTIN	4045197949059
Classe d'article	41H

Description**Exécution:**

En acier à ressorts **inoxydable**. Graduations nettes et très précises avec surface lisse. Précision maximale et lecture nette du vernier. Bord supérieur avec graduation ½ mm. Bord inférieur avec graduation 1 mm.

Description technique

Section, largeur	13 mm
Section, épaisseur	0,5 mm
Etalonnage	F8
Longueur	300 mm
Norme	CE I
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Type de produit	Règles

Services

EtalonnageRéglets Longueur maximale 500 mm	026200 500
--	------------