


Garant
DNMG 150408, Nuance: HB7035-1


Données de commande

N° commande	250672 HB7035-1
GTIN	4045197949028
Classe d'article	21G

Description

DNMG 150408 HB7035-1 Nuance: HB7035-1
 Brise-copeaux: SS
 Prof. coupe a_p : 0,3 - 2 mm
 Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 350 m/min

Description technique

Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Nuance	HB7035-1
Application principale	P
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Condition de coupe	Fortement intermittente
Rayon d'angle	0,8 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr

Type d'outils	Carbure
Brise-copeaux	SS
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 350 m/min
Revêtement	revêtu
Code ISO plaquette	DNMG 150408
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage