



## Mètre-ruban Vario, précision 1, Longueur ruban: 10m



### Données de commande

N° commande	462090 10
GTIN	4007368114918
Classe d'article	46M

### Description

#### Exécution:

Mètre-ruban particulièrement léger et maniable pour usage professionnel. Boîtier en polyamide renforcé de fibres de verre. **Avec blocage du ruban et rembobinage automatique.** Les paliers en TRIBOCOMP® (matériau spécial) avec Téflon assurent un **glissement en douceur** et un fonctionnement extrêmement aisé. L'amortisseur innovant en caoutchouc spécial absorbe l'énergie de recul et protège le poignet. Un vernis transparent spécial protège efficacement le ruban contre l'usure. Le **traitement antireflets supplémentaire** garantit une bonne visibilité dans toutes les conditions d'éclairage.

### Description technique

Longueur boîtier	76 mm
Hauteur boîtier	75 mm
Largeur boîtier	32 mm
Largeur de bande	19 mm
Norme	CE I
Etalonnage	G1
Type de produit	Metre-ruban

---

## Services

EtalonnageMètre-ruban Longueur maximale 10 m

026240 10