

Garant**DNMG 150412, Nuance: HB7035-1**

Données de commande

N° commande	250769 HB7035-1
GTIN	4045197949165
Classe d'article	21G

Description

DNMG 150412 HB7035-1 Nuance: HB7035-1
Brise-copeaux: SM
Tolérance: M
Prof. coupe a_p : 0,5 - 5 mm
Avance f: 0,2 - 0,5 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale: 100 - 320 m/min

Description technique

Type d'outils	Carbure
Classement finition/ébauche	Ebauche
Nuance	HB7035-1
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Rayon d'angle	1,2 mm

Brise-copeaux	SM
Condition de coupe	Fortement intermittente
Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 320 m/min
Application principale	P
Revêtement	revêtu
Code ISO plaquette	DNMG 150412
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage