

Garant
DNMG 150408, Nuance: HB7035-1


Données de commande

N° commande	250768 HB7035-1
GTIN	4045197949134
Classe d'article	21G

Description

DNMG 150408 HB7035-1 Nuance: HB7035-1

Brise-copeaux: SM

Tolérance: M

 Prof. coupe a_p : 0,5 - 5 mm

 Avance f : 0,2 - 0,5 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 100 - 320 m/min

Description technique

Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 320 m/min
Type d'outils	Carbure
Classement finition/ébauche	Ebauche
Condition de coupe	Fortement intermittente

Brise-copeaux	SM
Nuance	HB7035-1
Application principale	P
Rayon d'angle	0,8 mm
Revêtement	revêtu
Code ISO plaquette	DNMG 150408
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage