

Garant
DNMG 150412, Nuance: HB7010-1


Données de commande

N° commande	250769 HB7010-1
GTIN	4045197949141
Classe d'article	21G

Description

DNMG 150412 HB7010-1 Nuance: HB7010-1

Brise-copeaux: SM

Tolérance: M

 Prof. coupe a_p : 0,5 - 5 mm

 Avance f : 0,2 - 0,5 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 440 m/min

Description technique

Application principale	P
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Rayon d'angle	1,2 mm
Condition de coupe	Continue
Nuance	HB7010-1
Classement finition/ébauche	Ebauche

Type d'outils	Carbure
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 440 m/min
Brise-copeaux	SM
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Revêtement	revêtu
Code ISO plaquette	DNMG 150412
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage