

**Garant**
**DNMG 150404, Nuance: HB7035-1**


## Données de commande

N° commande	250767 HB7035-1
GTIN	4045197949097
Classe d'article	21G

## Description

DNMG 150404 HB7035-1 Nuance: HB7035-1

Brise-copeaux: SM

Tolérance: M

 Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

 Avance  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/tr

 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 100 - 320 m/min

## Description technique

Nuance	HB7035-1
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	SM
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 5 mm
Application principale	P
Type d'outils	Carbure

Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Classement finition/ébauche	Ebauche
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	100 - 320 m/min
Rayon d'angle	0,4 mm
Revêtement	revêtu
Code ISO plaquette	DNMG 150404
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage