

Garant
DNMG 150412, Nuance: HB7020


Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 250869 HB7020 |
| GTIN | 4045197949219 |
| Classe d'article | 21G |

Description

DNMG 150412 HB7020 Nuance: HB7020

Brise-copeaux: SG

 Prof. coupe a_p : 1,5 - 6 mm

 Avance f : 0,25 - 0,6 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 100 - 300 m/min

Description technique

| | |
|---|--------------------------|
| Application principale | P |
| Vitesse de coupe v_c Application principale | 100 - 300 m/min |
| Rayon d'angle | 1,2 mm |
| Type d'outils | Carbure |
| Condition de coupe | Légèrement intermittente |
| Brise-copeaux | SG |
| Prof. coupe a_p | 1,5 - 6 mm |

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Classement finition/ébauche | Finition |
| Nuance | HB7020 |
| Avance f | 0,25 - 0,6 mm/tr |
| Revêtement | revêtu |
| Code ISO plaquette | DNMG 150412 |
| Nombre de changements/dents | 4 |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |