

**Garant**
**DNMG 150412, Nuance: HB7035-1**

**Données de commande**

N° commande	250869 HB7035-1
GTIN	4045197949226
Classe d'article	21G

**Description**

DNMG 150412 HB7035-1 Nuance: HB7035-1

Brise-copeaux: SG

 Prof. coupe  $a_p$ : 1,5 - 6 mm

Avance f: 0,25 - 0,6 mm/tr

 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 90 - 260 m/min

**Description technique**

Brise-copeaux	SG
Rayon d'angle	1,2 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	90 - 260 m/min
Avance f	0,25 - 0,6 mm/tr
Prof. coupe $a_p$	1,5 - 6 mm
Application principale	P
Nuance	HB7035-1

Classement finition/ébauche	Finition
Condition de coupe	Fortement intermittente
Type d'outils	Carbure
Revêtement	revêtu
Code ISO plaquette	DNMG 150412
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage