

**Garant****Mètre-ruban, Longueur ruban: 5m****Données de commande**

N° commande	461900 5
GTIN	4045197949271
Classe d'article	41H

**Description****Exécution:**

Mètre-ruban particulièrement de haute qualité avec un boîtier en polyamide renforcé de fibres de verre et retour de ruban automatique.

Pour une prise aisée, les surfaces de contact et le bouton d'arrêt sont pourvus d'un revêtement **bimatière en Haptoprene**.

Les paliers avec Téflon assurent un glissement en douceur et un fonctionnement extrêmement aisé.

L'**amortisseur innovant** en caoutchouc spécial absorbe l'énergie de recul et protège le poignet.

**Profilé en aluminium** sur le dessous pour une pose précise.

Un vernis transparent spécial protège efficacement le ruban contre l'usure. Le traitement antireflets supplémentaire garantit une bonne visibilité dans toutes les conditions d'éclairage.

Graduation mm

**Description technique**

Largeur de bande	16 mm
Hauteur boîtier	69 mm
Longueur boîtier	70 mm
Largeur boîtier	30 mm

Longueur ruban	5 m
Norme	CE II
Etalonnage	G1
Type de produit	Metre-ruban

### Services

EtalonnageMètre-ruban Longueur maximale 5 m	026240 5
---	----------