

Garant**Mètre-ruban mm/pouce, Longueur: 3m****Données de commande**

N° commande	461910 3
GTIN	4045197949295
Classe d'article	41H

Description**Exécution:**

Mètre-ruban particulièrement de haute qualité avec un boîtier en polyamide renforcé de fibres de verre et retour de ruban automatique.

Pour une prise aisée, les surfaces de contact et le bouton d'arrêt sont pourvus d'un revêtement **bimatière en Haptoprene**.

Les paliers avec Téflon assurent un glissement en douceur et un fonctionnement extrêmement aisé.

L'**amortisseur innovant** en caoutchouc spécial absorbe l'énergie de recul et protège le poignet.

Profilé en aluminium sur le dessous pour une pose précise.

Un vernis transparent spécial protège efficacement le ruban contre l'usure. Le traitement antireflets supplémentaire garantit une bonne visibilité dans toutes les conditions d'éclairage.

Graduation mm/pouces

Description technique

Longueur ruban	3 m
Longueur boîtier	62 mm
Hauteur boîtier	59 mm
Largeur boîtier	26 mm

Largeur de bande	13 mm
Norme	CE II
Etalonnage	G1
Lecture commutable	mm / pouce
Type de produit	Metre-ruban

Services

EtalonnageMètre-ruban Longueur maximale 5 m	026240 5
---	----------