

Garant**Niveau à bulle en alliage léger avec aimant, Longueur: 1000mm****Données de commande**

N° commande	467025 1000
GTIN	4045197949332
Classe d'article	41H

Description**Exécution:**

Profil d'aluminium anodisé épais avec très grande résistance au pliage. Surfaces de mesure planes et prismatiques pour un alignement parfait sur les surfaces, tubes et arêtes. Fiole horizontale sans arête avec effet loupe pour une vue sans distorsion sur la bulle.

Avec **puissants aimants permanents**.

Description technique

Nombre de fioles verticales	1
Erreur admissible en position normale	0,5 mm/m
Nombre de fioles horizontales	1
Longueur	1000 mm
Erreur admissible en cas de mesure au plafond	0,75 mm/m
Section	24 × 55 mm
Aimant	Aimant permanent
Exécution surface de mesure	Surface de mesure prismatique
Matériau boîtier	Aluminium
Type de produit	Niveau à bulles