

Garant**Niveau à bulle en alliage léger avec aimant, Longueur: 600mm****Données de commande**

N° commande	467025 600
GTIN	4045197949318
Classe d'article	41H

Description**Exécution:**

Profil d'aluminium anodisé épais avec très grande résistance au pliage. Surfaces de mesure planes et prismatiques pour un alignement parfait sur les surfaces, tubes et arêtes. Fiole horizontale sans arête avec effet loupe pour une vue sans distorsion sur la bulle.

Avec **puissants aimants permanents**.

Description technique

Erreur admissible en cas de mesure au plafond	0,75 mm/m
Nombre de fioles verticales	1
Longueur	600 mm
Erreur admissible en position normale	0,5 mm/m
Nombre de fioles horizontales	1
Section	24 × 55 mm
Aimant	Aimant permanent
Exécution surface de mesure	Surface de mesure prismatique
Matériau boîtier	Aluminium
Type de produit	Niveau à bulles