

**Garant****Broche de positionnement, Ød1×longueur l1: 16X25mm**

## Données de commande

N° commande	370105 16X25
GTIN	4045197943781
Classe d'article	31E

## Description

### Avantage(s):

- **Grâce à la précontrainte du ressort, aucune surcharge du mécanisme interne et donc usure réduite.**
- **Antivibratoire.**
- **Autobloquant, aucun desserrage accidentel en cas de vibrations.**
- **Précision de répétabilité élevée de  $\pm 0,03$  mm.**
- **Hauteur plane.**
- **Utilisation aisée.**

### Utilisation:

Pour le serrage rapide, la fixation, le réglage, le changement et le montage en toute sécurité de pièces, plaques, dispositifs, etc.

### Matière(s):

Acier pour traitement thermique, bruni

## Description technique

Force de serrage	5 kN
Longueur l <sub>2</sub>	13,6 mm

Longueur $l_3$	10 mm
Ouverture de clé 2	6 mm
Ouverture de clé 1	30 mm
Pour plaques de serrage $\pm 0,05$	20 mm
Type de produit	Garant boulon de serrage