

Garant**Broche de positionnement, Ød1×longueur l1: 16X30mm**

Données de commande

N° commande	370105 16X30
GTIN	4045197943798
Classe d'article	31E

Description

Avantage(s):

- **Grâce à la précontrainte du ressort, aucune surcharge du mécanisme interne et donc usure réduite.**
- **Antivibratoire.**
- **Autobloquant, aucun desserrage accidentel en cas de vibrations.**
- **Précision de répétabilité élevée de $\pm 0,03$ mm.**
- **Hauteur plane.**
- **Utilisation aisée.**

Utilisation:

Pour le serrage rapide, la fixation, le réglage, le changement et le montage en toute sécurité de pièces, plaques, dispositifs, etc.

Matière(s):

Acier pour traitement thermique, bruni

Description technique

Ouverture de clé 2	6 mm
Longueur l ₃	10 mm

Ouverture de clé 1	30 mm
Force de serrage	5 kN
Longueur l_2	13,6 mm
Pour plaques de serrage $\pm 0,05$	25 mm
Type de produit	Garant boulon de serrage