

**Garant****Jauge de profondeur numérique IP67 avec sortie de données, Plage de mesure: 300mm****Données de commande**

N° commande	418682 300
GTIN	4045197949745
Classe d'article	41A

**Description****Exécution:**

**Très grand affichage LCD à fort contraste, hauteur des chiffres: 11,5 mm.** Très grande autonomie des piles grâce à un système de mesure moderne et économe en énergie. Au bout de 20 minutes, le système passe automatiquement en mode économie d'énergie et est réactivé par simple contact avec le pied à coulisse. La valeur mesurée et le point zéro sont conservés. Boîtier bimatière avec **surface agréable au toucher en Haptoprene**. Surfaces de mesure finement rodées. Règle de mesure avant pourvue d'une tige de mesure fine trempée Ø 1,5 mm, longueur 5 mm. Avec fonction Preset (préréglage).

**Fonctionnement:**

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

**Livraison:**

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

**Accessoire(s):**

Semelles supplémentaires 320 mm de long 418689, touche pour mesure des écarts 418630. Câble de données 498948, interface clavier 498963.

**Description technique**

Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Interface	Interface RS232C
Interface	Port USB
Plage de mesure	0 - 300 mm

Nombre de piles incluses	1
Longueur semelle	100 mm
Lecture commutable	0,0005 pouce
Lecture commutable	0,01 mm
Étalonnage	A1
Section de la règle	16×3,5 mm
Indice de protection IP	IP 67
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Ecart de mesure E MPE	±0,03 mm
Norme	ISO 13385
Lecture commutable	mm / pouce
Fonction de preset	oui
Arrêt automatique	oui
Métrieologie	numérique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempeées
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Jauge de profondeur

## Services

Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 300 mm	021010 300
ÉtalonnagePieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 300 mm	021000 300

## Accessoires

Interface clavierUSB Type G2	498963 G2
Câble de connexion Type USB2	498948 USB2
Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032

Câble de connexion Type R2	498948 R2
Semelle supplémentaire, seule Longueur semelle 180 mm	418744 180
Semelle supplémentaire, seule Longueur semelle 260 mm	418744 260
Semelle supplémentaire, seule Longueur semelle 320 mm	418744 320
Touche pour mesure des écarts Ø 4 mm	418630
Couvercle pour pied à coulisse Type B	412237 B
Couvercle pour pied à coulisse Type D	412237 D
Vis pour support de jauge de profondeur	412236