

**TAJIMA****Cutter universel en acier inoxydable avec 3 lames 30°, 9 mm****Données de commande**

N° commande	844905
GTIN	4975364018977
Classe d'article	83M

**Description****Exécution:**

Avec sortie et retrait de la lame, blocage automatique. Lames de qualité bien affûtées, avec longue durée de vie.

Avec 3 lames cassables (844916 réf. 10), 7 morceaux, **largeur 9 mm, 30°**. Cutter étroit en acier inoxydable pour une coupe propre et très fine.

Longueur cutter sans lame: 120 mm

Longueur lame: 73 mm

Largeur lame: 9 mm

Épaisseur lame: 0,4 mm

Nombre de morceaux de lame: 7

**Description technique**

Largeur lame	9 mm
Longueur cutter sans lame	120 mm
Épaisseur lame	0,4 mm
Nombre de morceaux de lame	7
Longueur lame	73 mm
Type de produit	Cutter universel

**Accessoires**

844916
--------

Jeu de 10 lames cassables, 9 mm, pointe à 30°, "experience"

Nombre

Jeu de 10 lames cassables, 9 mm, "multisharp" Nombre 10

844917 10

Jeu de 10 lames cassables, 9 mm, "experience" Nombre 10

844910 10

Outil de coupe Longueur 600 mm

845360 600

Jeu de 10 lames cassables, 9 mm, "longlife" Nombre 10

844915 10

Boîte de récupération, petit format

845135

Jeu de 10 lames cassables, 9 mm, pointe à 30°, "experience"

Nombre 10

844916 10

Boîte de récupération

845130

Jeu de 10 lames cassables, 9 mm, pointe à 30°, "multisharp"

Nombre

844918

Jeu de 10 lames cassables, 9 mm, pointe à 30°, "multisharp"

Nombre 10

844918 10