



## Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill, non revêtu, Ø DC h8: 2,1 mm



### Données de commande

N° commande	113005 2,1
GTIN	4045197951908
Classe d'article	12B

### Description

#### Exécution:

Foret robuste pour toutes les applications standard. Capacités de pré-perçage améliorées grâce à l'affûtage en croix. Épaisseur et conicité d'âme standard. Rectifiés. Surface: goujures hélicoïdale revenue couleur bronze.

#### Recommandation(s):

##### Profondeur de perçage maximale:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Arrosage interne: non

Norme: DIN 1897

Tolérance Ø nominal: h8

Angle de pointe: 130 degré

Nombre de dents Z: 2

Profondeur de perçage maximale recommandée  $L_2$ : 8,9 mm

Longueur des goujures  $L_c$ : 12 mm

Longueur totale L: 38 mm

Ø queue  $D_s$ : 2,1 mm

Avance f dans l'acier < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,05 mm/tr

### Description technique

Avance f dans l'acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm/tr
Norme	DIN 1897
Ø queue $D_s$	2,1 mm
Longueur totale L	38 mm
Ø nom. $D_c$	2,1 mm

Profondeur de perçage maximale recommandée L <sub>2</sub>	8,9 mm
Tolérance Ø nominal	h8
Nombre de dents Z	2
Longueur des goujures L <sub>c</sub>	12 mm
Angle de pointe	130 degré
Série	HOLEX CleverDrill
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS
Type	N
Queue	Queue cylindrique
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Forets hélicoïdaux