



## Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill, non revêtu, Ø DC h8: 2,2 mm



### Données de commande

N° commande	113005 2,2
GTIN	4045197951915
Classe d'article	12B

### Description

#### Exécution:

Foret robuste pour toutes les applications standard. Capacités de pré-perçage améliorées grâce à l'affûtage en croix. Épaisseur et conicité d'âme standard. Rectifiés. Surface: goujure hélicoïdale revenue couleur bronze.

Arrosage interne: non

Norme: DIN 1897

Tolérance Ø nominal: h8

Angle de pointe: 130 degré

Nombre de dents Z: 2

Profondeur de perçage maximale recommandée  $L_2$ : 9,7 mm

Longueur des goujures  $L_c$ : 13 mm

Longueur totale L: 40 mm

Ø queue  $D_s$ : 2,2 mm

Avance f dans l'acier < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,05 mm/tr

### Description technique

Ø nom. $D_c$	2,2 mm
Profondeur de perçage maximale recommandée $L_2$	9,7 mm
Avance f dans l'acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm/tr
Longueur des goujures $L_c$	13 mm
Ø queue $D_s$	2,2 mm
Nombre de dents Z	2
Tolérance Ø nominal	h8

Norme	DIN 1897
Longueur totale L	40 mm
Angle de pointe	130 degré
Série	HOLEX CleverDrill
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS
Type	N
Queue	Queue cylindrique
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Forets hélicoïdaux