



Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill, non revêtu, Ø DC h8: 7,5 mm



Données de commande

N° commande	113005 7,5
GTIN	4045197952448
Classe d'article	12B

Description

Exécution:

Foret robuste pour toutes les applications standard. Capacités de pré-perçage améliorées grâce à l'affûtage en croix. Épaisseur et conicité d'âme standard. Rectifiés. Surface: goujures hélicoïdale revenue couleur bronze.

Arrosage interne: non

Norme: DIN 1897

Tolérance Ø nominal: h8

Angle de pointe: 130 degré

Nombre de dents Z: 2

Profondeur de perçage maximale recommandée L_2 : 22,75 mm

Longueur des goujures L_c : 34 mm

Longueur totale L: 74 mm

Ø queue D_s : 7,5 mm

Avance f dans l'acier < 750 N/mm²: 0,08 mm/tr

Description technique

Norme	DIN 1897
Nombre de dents Z	2
Longueur des goujures L_c	34 mm
Profondeur de perçage maximale recommandée L_2	22,75 mm
Avance f dans l'acier < 750 N/mm ²	0,08 mm/tr
Ø nom. D_c	7,5 mm
Longueur totale L	74 mm

Tolérance Ø nominal	h8
Ø queue D _s	7,5 mm
Angle de pointe	130 degré
Série	HOLEX CleverDrill
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS
Type	N
Queue	Queue cylindrique
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Forets hélicoïdaux

Accessoires

Jeu de forets courts HSS HOLEX Clever Drill 113005, type N, en coffret Type 1-10

113510 1-10