



## Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill, non revêtu, Ø DC h8: 6,8 mm



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 113005 6,8    |
| GTIN             | 4045197952370 |
| Classe d'article | 12B           |

### Description

#### Exécution:

Foret robuste pour toutes les applications standard. Capacités de pré-perçage améliorées grâce à l'affûtage en croix. Épaisseur et conicité d'âme standard. Rectifiés. Surface: goujure hélicoïdale revenue couleur bronze.

#### Recommandation(s):

##### Profondeur de perçage maximale:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Arrosage interne: non

Norme: DIN 1897

Tolérance Ø nominal: h8

Angle de pointe: 130 degré

Nombre de dents Z: 2

Profondeur de perçage maximale recommandée  $L_2$ : 23,8 mm

Longueur des goujures  $L_c$ : 34 mm

Longueur totale L: 74 mm

Ø queue  $D_s$ : 6,8 mm

Avance f dans l'acier < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,08 mm/tr

### Description technique

|  |            |
|--|------------|
| Profondeur de perçage maximale recommandée $L_2$ | 23,8 mm    |
| Norme  | DIN 1897   |
| Avance f dans l'acier < 750 N/mm <sup>2</sup>    | 0,08 mm/tr |
| Ø queue $D_s$                                    | 6,8 mm     |
| Ø nom. $D_c$                                     | 6,8 mm     |

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Tolérance Ø nominal                  | h8                 |
| Longueur totale L                    | 74 mm              |
| Nombre de dents Z                    | 2                  |
| Longueur des goujures L <sub>c</sub> | 34 mm              |
| Angle de pointe                      | 130 degré          |
| Série                                | HOLEX CleverDrill  |
| Revêtement                           | non revêtu         |
| Type d'outils                        | HSS                |
| Type                                 | N                  |
| Queue                                | Queue cylindrique  |
| Arrosage interne                     | non                |
| Bague de couleur                     | Sans               |
| Type de produit                      | Forets hélicoïdaux |