



## Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill, non revêtu, Ø DC h8: 2,6 mm



### Données de commande

N° commande	113005 2,6
GTIN	4045197951953
Classe d'article	12B

### Description

#### Exécution:

Foret robuste pour toutes les applications standard. Capacités de pré-perçage améliorées grâce à l'affûtage en croix. Épaisseur et conicité d'âme standard. Rectifiés. Surface: goujures hélicoïdale revenue couleur bronze.

#### Recommandation(s):

##### Profondeur de perçage maximale:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Arrosage interne: non

Norme: DIN 1897

Tolérance Ø nominal: h8

Angle de pointe: 130 degré

Nombre de dents Z: 2

Profondeur de perçage maximale recommandée  $L_2$ : 10,1 mm

Longueur des goujures  $L_c$ : 14 mm

Longueur totale L: 43 mm

Ø queue  $D_s$ : 2,6 mm

Avance f dans l'acier < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,05 mm/tr

### Description technique

Avance f dans l'acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm/tr
Longueur totale L	43 mm
Nombre de dents Z	2
Ø queue $D_s$	2,6 mm
Profondeur de perçage maximale recommandée $L_2$	10,1 mm

Norme	DIN 1897
Tolérance Ø nominal	h8
Ø nom. D <sub>c</sub>	2,6 mm
Longueur des goujures L <sub>c</sub>	14 mm
Angle de pointe	130 degré
Série	HOLEX CleverDrill
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS
Type	N
Queue	Queue cylindrique
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Forets hélicoïdaux