



## Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill, non revêtu, Ø DC h8: 14 mm



### Données de commande

N° commande	113005 14
GTIN	4045197952806
Classe d'article	12B

### Description

#### Exécution:

Foret robuste pour toutes les applications standard. Capacités de pré-perçage améliorées grâce à l'affûtage en croix. Épaisseur et conicité d'âme standard. Rectifiés. Surface: goujures hélicoïdale revenue couleur bronze.

#### Recommandation(s):

##### Profondeur de perçage maximale:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Arrosage interne: non

Norme: DIN 1897

Tolérance Ø nominal: h8

Angle de pointe: 130 degré

Nombre de dents Z: 2

Profondeur de perçage maximale recommandée  $L_2$ : 33 mm

Longueur des goujures  $L_c$ : 54 mm

Longueur totale L: 107 mm

Ø queue  $D_s$ : 14 mm

Avance f dans l'acier < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,16 mm/tr

### Description technique

Longueur totale L	107 mm
Ø nom. $D_c$	14 mm
Avance f dans l'acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/tr
Profondeur de perçage maximale recommandée $L_2$	33 mm
Longueur des goujures $L_c$	54 mm

Tolérance Ø nominal	h8
Norme	DIN 1897
Ø queue D <sub>s</sub>	14 mm
Nombre de dents Z	2
Angle de pointe	130 degré
Série	HOLEX CleverDrill
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS
Type	N
Queue	Queue cylindrique
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Forets hélicoïdaux