

Garant**Sauterelle à serrage horizontal variable, Type: 70****Données de commande**

N° commande	376400 70
GTIN	4045197953322
Classe d'article	31M

Description**Exécution:**

Avec base horizontale. Entièrement nickelée noire avec rivets pleins. Poignée bimatière ergonomique. Système de retenue de la vis de calage. Complète avec vis de calage nickelée noire.

Avantage(s):

Fonction de compensation progressive pour différentes hauteurs de pièce. Forces de serrage constamment élevées.

Description technique

Force serrage	3000 N
Hauteur serrage max.	60 mm
Vis de calage	M8×66 mm
Compensation de hauteur automatique S	35 mm
Type de produit	Sauterelles à serrage horizontal

