

**Garant****Sauterelle à serrage horizontal variable, Type: 20****Données de commande**

N° commande	376400 20
GTIN	4045197953308
Classe d'article	31M

**Description****Exécution:**

Avec base horizontale. Entièrement nickelée noire avec rivets pleins. Poignée bimatière ergonomique. Système de retenue de la vis de calage. Complète avec vis de calage nickelée noire.

**Avantage(s):**

Fonction de compensation progressive pour différentes hauteurs de pièce. Forces de serrage constamment élevées.

**Description technique**

Vis de calage	M6x49 mm
Hauteur serrage max.	35 mm
Force serrage	2000 N
Compensation de hauteur automatique S	20 mm
Type de produit	Sauterelles à serrage horizontal