

Garant**Sauterelle à tige coulissante variable, Type: 25****Données de commande**

N° commande	376410 25
GTIN	4045197953346
Classe d'article	31M

Description**Exécution:**

Avec base horizontale. Entièrement nickelée noire avec rivets pleins. Poignée bimatière ergonomique. Système de retenue de la vis de calage. Complète avec vis de calage nickelée noire.

Avantage(s):

Fonction de compensation progressive pour différentes hauteurs de pièce. Forces de serrage constamment élevées.

Description technique

Hauteur serrage max.	35 mm
Force serrage	3000 N
Vis de calage	M8×50 mm
Compensation de hauteur automatique S	13 mm
Type de produit	Sauterelle à tige coulissante