

Garant**Cutter avec manche bimatière avec 3 lames cassables****Données de commande**

N° commande	844920
GTIN	4045197673008
Classe d'article	81B

Description**Exécution:**

Avec sortie et retrait de la lame, blocage automatique. Lames de qualité bien affûtées, avec longue durée de vie.

Manche bimatière mince et ergonomique pour un travail puissant et des coupes précises. Revêtement en **Haptoprene** ergonomique avec corps en polypropylène antichoc et particulièrement résistant. Travail sûr, car le risque de glissement est minimisé même avec les mains humides ou couvertes d'huile. Blocage automatique de la lame. Avec 3 lames cassables (similaires 844910 réf. 10), 13 morceaux, **largeur 9 mm**.

Pièce(s) de rechange:

Lames de rechange, voir 844910 réf. 10 – 844918 réf. 10.

Description technique

Epaisseur lame	0,4 mm
Largeur lame	9 mm
Nombre de morceaux de lame	13
Longueur cutter sans lame	145 mm
Longueur lame	80 mm
Type de produit	Cutters

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/844920->

