

Garant

Colonne de support, Hauteur: 962mm



Données de commande

N° commande	938000 962
GTIN	4045197680341
Classe d'article	91W

Description

Exécution:

En tôle d'acier robuste. Surface de travail libre car la fixation se fait sans gousset. Fentes de fixation au pas de 50 mm sur la face avant et inserts filetés sur la face avant et la face interne pour la mise en place de modules supplémentaires comme un panneau perforé, un plateau de rangement, etc. Colonne support avec ouvertures latérales pour le passage de câbles. Livraison par paire.

Adapté(s) pour:

Panneaux perforés 2 x 938008 ou 938009.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

- **La réf. 200 convient uniquement pour les rails d'alimentation, les plateaux de rangement et les rails Multifix.**
- **En cas d'utilisation de rails d'alimentation, commander également le module d'alimentation 93 8002 réf. CUT/OUT.**

Adapté pour la fixation des paires de bras de support.

Description technique

Fiche technique

Profondeur	100 mm
Largeur	40 mm
Équipement maximal avec panneau perforé	2 × 938008 ou 938009
Charge admissible max.	50 kg
Hauteur	962 mm
Poids	6 kg
Série	Etablis KOMBI
Épaisseur du matériau	1 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certificat de sécurité	GS TÜV Süd
Type de produit	Colonne de support

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/938000-962>