



Manche bimatière (sans lame) avec porte-lame en acier inoxydable



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 845325 |
| GTIN | 2050001707222 |
| Classe d'article | 86E |

Description

Exécution:

Système de verrouillage sûr et éprouvé pour une bonne fixation des lames dans la poignée. Manche ergonomique, en polyamide résistant, porte-lame en acier inoxydable, pour une coupe puissante.

Utilisation:

Coupe, ébavurage et grattage avec précision et en toute sécurité de métaux, plastiques, films, cuir, fibres de verre, etc.

Accessoire(s):

Jeu de lames de scalpel 845330

Longueur totale: 160 mm

Description technique

| | |
|-----------------|---------|
| Longueur totale | 160 mm |
| Type de produit | Poignée |

Accessoires

| | |
|---|------------|
| Jeu de lames de scalpel 12 pièces Type 20 | 845330 20 |
| Outil de coupe Longueur 300 mm | 845360 300 |
| Jeu de lames de scalpel 12 pièces Type 18 | 845330 18 |
| Boîte de récupération | 845130 |

| | |
|---|-------------|
| Jeu de lames de scalpel 12 pièces Type 11 | 845330 11 |
| Protection pour 845320 / 5325 | 845335 |
| Outil de coupe Longueur 1000 mm | 845360 1000 |
| Outil de coupe Longueur 600 mm | 845360 600 |
| Jeu de lames de scalpel 12 pièces Type 24 | 845330 24 |