



Manche de précision (sans lame) en acier inoxydable, Type:



Données de commande

N° commande	845320
GTIN	2050001707215
Classe d'article	86E

Description

Exécution:

Système de verrouillage sûr et éprouvé pour une bonne fixation des lames dans la poignée.
Manche filigrane en acier inoxydable pour un travail précis.

Utilisation:

Coupe, ébavurage et grattage avec précision et en toute sécurité de métaux, plastiques, films, cuir, fibres de verre, etc.

Accessoire(s):

Jeu de lames de scalpel 845330
Longueur totale: 160 mm

Description technique

Longueur totale	160 mm
Type de produit	Poignée

Accessoires

Outil de coupe Longueur 600 mm	845360 600
Outil de coupe Longueur 1000 mm	845360 1000
Protection pour 845320 / 5325	845335
Jeu de lames de scalpel 12 pièces Type 11	845330 11
Jeu de lames de scalpel 12 pièces Type 24	845330 24

Jeu de lames de scalpel 12 pièces Type 20	845330 20
Outil de coupe Longueur 300 mm	845360 300
Boîte de récupération	845130
Jeu de lames de scalpel 12 pièces Type 18	845330 18