

Garant
Broche, Type: TR16I

Données de commande

N° commande	361119 TR16I
GTIN	4045197953384
Classe d'article	310

Description
Exécution:

Broche trapézoïdale pour une transmission optimale de la force.

L'étau 5 axes est un système modulaire. Principaux composants: modules de serrage 361105 – 361110, rails de base 361115, broche 361119, rallonges de broche 361120 et mors rapportés 361123 – 361137.

Utilisation:

TR14 et TR16 **pour serrage extérieur**, TR14I et TR16I **pour serrage intérieur**.

Adapté(s) pour:

Modules de serrage 361105 – 361110.

Accessoire(s):

Rallonges de broche 361120, clé dynamométrique 656050 120.

Remarque(s):

Pièces de rechange pour broches 361176, 361177 et 361178.

Description technique

Ø ext. D	40 mm
Pour code couleur	Xpent1-2
SW ₁	13
SW ₂	30
Longueur L	229,6 mm
Série	Xpent

Type de produit

Broche

Accessoires

Ecoux Xpent Type 1

361177 1

Fixation de broche Xpent Type 1

361176 1

Ecoux de broche Xpent, complet avec bague Type 1

361178 1