

Garant**Mors rapporté de préhension monobloc, Pour type: 100/32****Données de commande**

N° commande	361123 100/32
GTIN	4045197953391
Classe d'article	310

Description**Exécution:**

Niveau de serrage de 5 mm de haut et surface d'appui de 3 mm.

Utilisation:

Idéal pour l'usinage difficile.

Adapté(s) pour:

Kit étau 5 axes 361100 et modules de serrage 361105 – 361110.

Livraison:

Avec vis de fixation.

Remarque(s):

Type GS avec niveau de préhension et niveau de serrage lisse

Description technique

Longueur l_1	3 mm
Hauteur h_1	3 mm
Hauteur mors h	40 mm
Pour code couleur	Xpent0
Longueur mors l	60 mm
Largeur mors b	100 mm
Hauteur h_2	3 mm

Longueur l ₂	3 mm
Type de produit	Mors pour étaux