



## Trusquin avec pointe à tracer à réglage horizontal, Hauteur traçage: 300mm



### Données de commande

N° commande	443720 300
GTIN	4045197953445
Classe d'article	42D

### Description

#### Exécution:

**Base stable et robuste avec semelle rectifiée.** Avec règle ajustable munie d'un réglage fin, loupe et vis de blocage. Lecture de 0,02 mm. Le point zéro et la pointe à tracer sont ajustés sur la base du pied du trusquin (possibilité de tracer à partir de "0"). Les cotes du dessin peuvent ainsi être transcrites directement sans erreur de calcul. Pointe à tracer en **carbure rapporté et réglable horizontalement de 140 mm** (par exemple, pour les endroits difficilement accessibles). Forme compacte de la pointe à tracer pour le traçage dans des petites rainures. La base ergonomique empêche toute collision entre la pointe à tracer et la main.

### Description technique

Surface base, longueur	145 mm
Vernier	1/50 mm
Erreur admissible	0,06 mm
Etalonnage	E1
Surface base, largeur	105 mm

Section règle	28x9 mm
Norme	Norme usine
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Type de produit	Trusquin vertical

### Services

Etalonnage Trusquins verticaux Plage de mesure maximale 300 mm	024630 300
----------------------------------------------------------------	------------

### Accessoires

Pointe à tracer de rechange en carbure rapporté Plage de réglage 140 mm	443730 140
-------------------------------------------------------------------------	------------